



130、920 和 920R 系列過濾器接入間隙表

| Temprite 頂部載入分離器： 過濾器接入所需間隙高度 | |
|----------------------------------|--------------|
| 型號 | 頂部空間最小間隙* |
| 133A、922、923、922R、923R | 4" (102 毫米) |
| 135A、924、925、924R、925R | 8" (203 毫米) |
| 137A、926、927、926R、927R | 12" (305 毫米) |
| 928、928R | 16" (406 毫米) |
| 930、930R | 16" (406 毫米) |
| 139A | 17" (432 毫米) |
| 138A | 18" (457 毫米) |

*頂部空間最小間隙是從分離器頂蓋頂部開始測量得到的。

如有問題，請致電 1-800-552-9300 或 630.293.5910，或給我們發電子郵件 temprite@temprite.com